

# régua de conexão VABM-L1-18G-G38-5-G

Código da peça: 8004900

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor                               |
|--|-------------------------------------|
| Dimensão da grade                              | 19 mm                               |
| Posição de instalação                          | Nos dois lados                      |
| Número máximo de posições de válvula           | 5                                   |
| Autorização                                    | c UL us - Recognized (OL)           |
| Classe de resistência à corrosão KBK           | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Temperatura de armazenamento                   | -20 ... 60 °C                       |
| Peso do produto                                | 1.661 g                             |
| Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14 | G1/8                                |
| Conexão de escape de servopilotagem 82/84      | G1/8                                |
| Conexão pneumática 1                           | G3/8                                |
| Conexão pneumática 3                           | G3/8                                |
| Conexão pneumática 5                           | G3/8                                |
| Observações sobre material                     | Conforme RoHS                       |
| Material do manifold                           | Liga de alumínio                    |