

# placa com colchão de ar ATBT-...-

Código da peça: 8021855

FESTO



## Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Dimensões	100
Comprimento do mancal	100 ... 1.500 mm
Posição de instalação	Horizontal
Tipo de fixação	com elementos de fixação auxiliar
Conexão pneumática	G1/4
Pressão de trabalho	$\leq 2$ bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Temperatura ambiente	10 ... 50 °C
Temperatura do meio	10 ... 50 °C
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Peso do produto por comprimento	3,6 kg/m
Dureza Shore	D 80 +/- 5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Carga máx. da superfície durante a operação	400 kg/m <sup>2</sup>
Repetibilidade da distância de trabalho	$\pm 10$ $\mu$ m
Planicidade, ajustada	60 $\mu$ m
Planicidade, montada	110 $\mu$ m