


sub-base VMPA14-IC-AP-1

Código da peça: 8023666

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Largura | 24,4 mm |
| Comprimento | 107,3 mm |
| Dimensão da grade | 14,9 mm |
| Pressão de operação Mpa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Pressão de trabalho | 3 ... 8 bar |
| Pressão de controle MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Pressão de acionamento | 3 ... 8 bar |
| Autorização | c UL us - Recognized (OL) |
| Marca KC | KC-EMV |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 – Sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso do produto | 150 g |
| Conexão elétrica | M8 Conector |
| Tipo de fixação da placa de conexão | com furo passante |
| Conexão pneumática 1 | M7 G1/8 |
| Conexão pneumática 2 | M7 G1/8 |
| Conexão pneumática 3 | M7 G1/8 |
| Conexão pneumática 4 | M7 G1/8 |
| Conexão pneumática 5 | M7 G1/8 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da placa de conexão | Injetados de alumínio |