


# pórtico linear YXCL-2

Código da peça: 8024300

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Planicidade exigida nas superfícies de montagem	0,1 mm/m
Posição de instalação	Horizontal
Princípio construtivo	Sistema de pórtico linear com módulos de acionamento elétricos e pneumáticos
Tempo de abertura e fechamento	100 %
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90 %
Temperatura ambiente	5 ... 45 °C
Intervalo de manutenção	2.500 km
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa adaptadora	Alumínio anodizado Aço revestido
Material do suporte de fixação	Aço alta liga, inoxidável
Material das cadeias de energia	reforçado com PA