


regulador de fluxo

VFFG-T-M5-15

Código da peça: 8025715

FESTO

Esse tipo é adequado para operação com vácuo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de regular
Tipo de fixação	com rosca
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	67,4 l/min
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Diâmetro nominal	1,55 mm
Valor b	0,5
Valor C	0,25 l/sbar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Peso do produto	0,5 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do parafuso oco	PA