

régua de conexão VABM-B10-25-G12-4-P53

Código da peça: 8026221

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	27,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	4
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	422 g
Tipo de fixação	com cantoneira de fixação
Conexão pneumática 1	G1/2
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio