

# régua de conexão VABM-B10-25-N12-6-P53

Código da peça: 8026232

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	27,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	6
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	586 g
Tipo de fixação	com cantoneira de fixação
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio