

# base de conexão VABM-B10-25E-N12-2

Código da peça: 8026252

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	27,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	2
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	927 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão de pilotagem 12	1/8 NPT
Conexão de pilotagem 14	1/8 NPT
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Conexão pneumática 3	1/2 NPT
Conexão pneumática 5	1/2 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio