

base de conexão VABM-B10-25S-G38-8-P3

Código da peça: 8026303

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	27,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	8
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	1.083 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 3	G3/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio