


placa de alimentação VABF-B10-25-P1-G14

Código da peça: 8026317

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque máximo	3 Nm
Peso do produto	26 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do disco de distribuição	Injetados de alumínio