

base de conexão VABM-B10-30E-N34-5-P3

Código da peça: 8026407

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	32 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	5
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	2.662 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão de pilotagem 12	1/8 NPT
Conexão pneumática 1	3/4 NPT
Conexão pneumática 3	3/4 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio