

# base de conexão VABM-B10-30S-N12-4-P3

Código da peça: 8026424

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	32 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	4
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	1.093 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Conexão pneumática 3	1/2 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio