


pórtico linear EXCT-15- -

Código da peça: 8026575

FESTO



A título de exemplo

Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Dimensões	15
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Pórtico linear
Pressão de trabalho	-0,95 ... 8 bar
Aceleração máx.	50 m/s ²
Velocidade máxima	4,8 m/s
Precisão de repetição	±0,1 mm
Tempo de abertura e fechamento	100 %
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90 %
Nível de pressão acústica	70 dB(A)
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	10 ... 40 °C
Máx. força do processo na direção Z	100 N
Carga nominal com resposta dinâmica máxima	1,5 kg
Tipo de fixação	Com conjunto de montagem com elementos de fixação auxiliar
Observações sobre material	Conforme RoHS