

# niple duplo NPFC-D-G14-G38-M

Código da peça: 8030273

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Material da conexão roscada	Latão niquelado
Tamanho da embalagem	10
Pressão de trabalho	-0,95 ... 50 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO8573-1:2010 [:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Peso do produto	22,4 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G3/8
Observações sobre material	Conforme RoHS