


# extensão NPFC-E1-2G18-FM

Código da peça: 8030298

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor  |
|--------------------------------------|--|
| Material da conexão roscada          | Latão niquelado                              |
| Tamanho da embalagem                 | 10   |
| Pressão de trabalho                  | -0,95 ... 50 bar                             |
| Meio operacional                     | Ar comprimido conforme ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa             |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Temperatura ambiente                 | -20 ... 150 °C                               |
| Peso do produto                      | 14,9 g                                       |
| Conexão pneumática 1                 | G1/8   |
| Conexão pneumática 2                 | G1/8   |
| Observações sobre material           | Conforme RoHS                                |