


# cabo de conexão

## NEBC-D12G4-KS-3-R3G4

Código da peça: 8031121  
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo no Support Portal..



### Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	157 g
Conexão elétrica 1	Conector macho reto, M12x1, 4 pinos, código D, blindável
Conexão elétrica 2	Conector reto, RJ45, 4 pinos
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 50 V
Corrente a 40°C	1 A
Resistência da tensão de impacto	0,8 kV
Especificação do cabo Ethernet	Tipo: CAT.5
Comprimento do cabo	3 m
Propriedades do cabo	Basic
Condições de teste do cabo	Resistência à flexão conforme norma Festo, condições de teste sob consulta
Raio de curvatura mínimo do cabo	52 mm
Diâmetro do cabo	6,4 mm
Tolerância do diâmetro do cabo	± 0,2 mm
Estrutura do cabo	2x(2x0,14)
Seção transversal nominal do condutor	0,14 mm <sup>2</sup>
Seção transversal do terminal	0,14 mm <sup>2</sup>
Classe de proteção	IP20 IP67
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-20 ... 80 °C
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)
Cor do revestimento do cabo	azul
Material do contato elétrico	Latão Niquelada e folheada a ouro