


trilho para sensor DASP-F5-80-50-A-SR

Código da peça: 8031615
Produto a ser descontinuado

FESTO

Adequado para atuador articulador DFAW.

Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensões | 80 |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Princípio construtivo | Trilho para sensor |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Torque máximo | 2,9 Nm |
| Peso básico para curso de 0 mm | 12,4 g |
| Peso adicional por 10 mm de curso | 1,4 g |
| Tipo de fixação | com furo passante e parafuso |
| Material do perfil | Liga de alumínio anodizado |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material dos parafusos | Aço alta liga |