


placa final VABE-S1-2R-G34

Código da peça: 8032674

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	44 mm
Função de ar de escape	Via placa reguladora de fluxo
Com base na norma padrão	ISO 5599-1
Pressão de operação Mpa	0 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Adequado para vácuo	sim
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Temperatura do meio	-10 ... 50 °C
Meio de pilotagem	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso do produto	370 g
Tipo de fixação	Com orifício de passagem para parafuso M6
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 3	G3/4
Conexão pneumática 5	G3/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa terminal	Injetados de alumínio