

sub-base VMPA2-FB-AP-2-1-RV

Código da peça: 8034548

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	51 mm
Comprimento	107,3 mm
Dimensão da grade	21 mm
Número máximo de posições de válvula	2
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Pressão de controle MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressão de acionamento	3 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	190 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Injetados de alumínio