

tubo flexível PAN-R-28X2,5-SW

Código da peça: 8036208

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	28 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	350 mm
Diâmetro interno	23 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 0,8 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 8 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 116 psi
Pressão operacional dependente da temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 14 bar
Pressão operacional dependente da temperatura	-13,775 ... 203 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso do produto por comprimento	0,207 kg/m
Conexão pneumática	Para conexão para tubo diâmetro externo 28 mm
Cor	preto
Dureza Shore	D 62 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	TPE-A