


# Alimentação por meio do painel de comando

## NEFU-D12G4-D12DG4

Código da peça: 8040459

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme norma	EN 61076-2-101
Tipo de fixação	Aparafusado
Conexão elétrica 1	Conector reto, M12x1, 4 pinos, codificação D
Conexão elétrica 2	Conector reto, M12x1, 4 pinos, codificação D
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Corrente a 40°C	4 A
Resistência da tensão de impacto	0,8 kV
Propriedades de transmissão	De acordo com categoria 5, EN 50173, classe D De acordo com categoria 5, ISO/IEC 11801, classe D
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material do corpo	Latão niquelado
Cor do corpo	prata
Material do contato elétrico	Latão Folheada a ouro