

placa de regulação VMPA14-B8-R1-M5-10

Código da peça: 8043515

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Largura | 14 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Interligação vertical pneumática | Regulador de pressão para 1 |
| Função reguladora | Pressão inicial constante com escape secundário |
| Faixa de regulação de pressão | 0,5 ... 8,5 bar |
| Pressão de entrada 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe de proteção | IP65 conforme norma IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Torque máximo | 0,65 Nm |
| Peso do produto | 76 g |
| Tipo de fixação interligação vertical | em bloco manifold |
| Conexão de manômetro | M5 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do painel de controle | PA |
| Material das vedações | NBR |
| Material do corpo do regulador | PA |