


sub-base VMPA14-FB-AP-4-1-S1

Código da peça: 8043929

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	65,5 mm
Comprimento	107,3 mm
Dimensão da grade	14,8 mm 14,9 mm
Número máximo de posições de válvula	4
Pressão de operação MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Pressão de controle MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressão de acionamento	3 ... 8 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	250 g
Conexão pneumática 2	M7 G1/8
Conexão pneumática 4	M7 G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Injetados de alumínio