


sub-base VABS-K1-7B-12-U14-P

Código da peça: 8047063

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	1,2 mm
Tamanho da válvula	7 mm
Conexão para fluidos	Rosca fêmea 1/4-28 UNF-2B
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Sentido de conexão inferior
Sentido do fluxo	reversível
Meio operacional	Meios líquidos Meios gasosos
Observação sobre meio operacional e do piloto	Observar resistência dos materiais que entram em contato com o meio
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura do meio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Torque máximo, fixação da válvula	0,15 Nm
Torque máximo para conexão roscada	0,6 Nm
Peso do produto	3 g
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante
Tipo de fixação de válvula	com rosca interna
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	PEEK
Material da luva roscada	Aço alta liga, inoxidável