


# válvula de retenção VABF-L1-14-H2

Código da peça: 8047365

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da válvula	14 mm
Função de válvula	Função de retenção desbloqueável
Pressão de operação Mpa	0,05 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	0,5 ... 8 bar
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso do produto	1 g
Tipo de fixação	estriado
Observações sobre material	Conforme RoHS