

# conjunto de montagem paralelo EAMM-U-50-D32-40RA-78

Código da peça: 8058925

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



## Ficha técnica

| Característica                  | Valor                  |
|---------------------------------|------------------------|
| Dimensões                       | 50                     |
| Posição de instalação           | Nos dois lados         |
| Rotação máxima                  | 6.000 1/min            |
| Conformidade LABS               | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura de armazenamento    | -25 ... 60 °C          |
| Umidade relativa do ar          | 0 - 95 %               |
| Classe de proteção              | IP40                   |
| Temperatura ambiente            | -10 ... 60 °C          |
| Momento de inércia              | 12,1 kgmm <sup>2</sup> |
| Torque de acionamento sem carga | 0,01 Nm                |
| Torque transferível             | 1 Nm                   |
| Peso do produto                 | 600 g                  |
| Código da interface do atuador  | D32                    |
| Código da interface do motor in | 40RA                   |
| Observações sobre material      | Conforme RoHS          |