

conjunto de montagem paralelo EAMM-U-86-S48-82AA-177

Código da peça: 8059021

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---------------------------------|-----------------------|
| Dimensões | 86 |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Rotação máxima | 5.000 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95 % |
| Classe de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento de inércia | 175 kgmm ² |
| Torque de acionamento sem carga | 0,25 Nm |
| Torque transferível | 9,5 Nm |
| Peso do produto | 3.300 g |
| Código da interface do atuador | S48 |
| Código da interface do motor in | 82AA |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |