

conjunto de montagem paralelo EAMM-U-145-S62-126AA-288

Código da peça: 8059073

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	145
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	4.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	2.270 kgmm ²
Torque de acionamento sem carga	2 Nm
Torque transferível	9,5 Nm
Peso do produto	15.000 g
Código da interface do atuador	S62
Código da interface do motor in	126AA
Observações sobre material	Conforme RoHS