


engate rápido macho NPHS-S6-M-G18

Código da peça: 8059257

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	5,5 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque de aperto nominal	3,5 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 10 %
Peso do produto	19 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS