


# engate rápido macho NPHS-S6-M-G14

Código da peça: 8059258

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor   |
|--|---|
| Diâmetro nominal                                     | 7,85 mm                                       |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 10 bar                              |
| Meio operacional                                     | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto        | Permite operação com lubrificação             |
| Classe de resistência à corrosão KBK                 | 1 – Resistência à corrosão baixa              |
| Conformidade LABS                                    | VDMA24364-B2-L                                |
| Temperatura ambiente                                 | -10 ... 60 °C                                 |
| Torque de aperto nominal                             | 11 Nm   |
| Tolerância para torque nominal de aperto             | ± 10 %  |
| Peso do produto                                      | 20 g  |
| Conexão pneumática 1                                 | Rosca externa G1/4                            |
| Observações sobre material                           | Conforme RoHS                                 |