


# engate rápido macho NPHS-S6-M-BC9

Código da peça: 8059265

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor   |
|--|---|
| Diâmetro nominal                                     | 7 mm  |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 10 bar                              |
| Meio operacional                                     | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:--:] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto        | Permite operação com lubrificação             |
| Classe de resistência à corrosão KBK                 | 1 – Resistência à corrosão baixa              |
| Conformidade LABS                                    | VDMA24364-B2-L                                |
| Temperatura ambiente                                 | -10 ... 60 °C                                 |
| Peso do produto                                      | 17 g  |
| Conexão pneumática 1                                 | para espigão com diâmetro interno de 9mm      |
| Observações sobre material                           | Conforme RoHS                                 |