


engate rápido fêmea NPHS-D6-P-G38F

Código da peça: 8059272

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Vazão nominal padrão	2.083 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:--:]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	114 g
Conexão pneumática 1	Rosca interna G3/8
Observações sobre material	Conforme RoHS