


conjunto de montagem axial EAMM-A-M43-70GA

Código da peça: 8063542

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque transferível	12,5 Nm
Peso do produto	632 g
Código da interface do atuador	M43
Código da interface do motor in	70GA
Observações sobre material	Conforme RoHS