


# conjunto de montagem axial EAMM-A-N80-90GA

Código da peça: 8063614

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque transferível	47 Nm
Peso do produto	1.808 g
Código da interface do atuador	N80
Código da interface do motor in	90GA
Observações sobre material	Conforme RoHS