


Cabeça de câmera SBPB-R9C-U3-1E1A-C

Código da peça: 8066471
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2025. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Resolução do sensor	2456 x 2054 pixels (5MPix)
Fixação da objetiva	C-Mount
Campo de visão	Dependendo da objetiva selecionada
Largura	29 mm
Altura	29 mm
Comprimento	49 mm
Tipo de fixação	Com conjunto de montagem
Tensão operacional nominal c.c.	5 V
Consumo elétrico	2,3 ... 3 W
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 5 %
Marca KC	KC-EMV
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	20 - 80 %
Classe de proteção	IP30
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Condições ambientais	Proteção contra iluminação externa ar do ambiente o mais limpo possível seco
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso do produto	52 g
Tempo de exposição	27 µs ... 999 ms
Taxa de imagens (imagem completa)	36 fps
Tipo de sensor	Cor
Distância de trabalho	Dependendo da objetiva selecionada
Interface USB, função	Alimentação de tensão Comunicação
Interface USB, tipo de conexão	Soquete
Interface USB, tecnologia de conexão	USB 3.0, tipo B micro
Interface USB, quantidade de polos/fios	10
Interface I/O, função	sem função
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Liga de alumínio forjado anodizado