


# unidade de indicação e controle CDSB-A1

Código da peça: 8070984

★ Linha de produtos básicos

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento máx. do barramento	3 m
Memória do usuário	3 GB
Indicador	Cor TFT
Propriedade do display	Touchscreen
Tamanho do display	1,77"
Faixa de tensão operacional c.c.	4,5 ... 5,5 V
Resolução do display	128x160 Pixel
Autorização	RCM Mark
Marca KC	KC-EMV
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	não condensável máx. 95 % a 60 °C
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	36,6 g
Interface USB, tecnologia de conexão	USB 2.0, tipo B mini
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	reforçado com PA6
Campo de aplicação	Somente com CMMT, CPX-E-CEC
Dimensões L x C x A	50 mm x 45 mm x 19,6 mm