

# amortecedor de impacto DYEF-G8-M5-Y1

Código da peça: 8073903  
★ Linha de produtos básicos

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensões                            | M5                                  |
| Curso                                | 1,5 mm                              |
| Amortecimento                        | Amortecimento elástico              |
| Posição de instalação                | Nos dois lados                      |
| Detecção de posição                  | Sem                                 |
| Velocidade máxima de impacto         | 0,8 m/s                             |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B2-L                      |
| Temperatura ambiente                 | -10 ... 60 °C                       |
| Curso de amortecimento               | 1,5 mm                              |
| Torque máximo                        | 0,8 Nm                              |
| Consumo máximo de energia por curso  | 0,05 J                              |
| Peso do produto                      | 8,4 g                               |
| Tipo de fixação                      | com bucha roscada                   |
| Observações sobre material           | Conforme RoHS                       |
| Material das vedações                | NBR                                 |
| Material do corpo                    | Aço alta liga                       |