

peças de adaptação EHAM-E20-40-E19-25

Código da peça: 8080760

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	40
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Peso do produto	30 g
Código de interface, base	E20
Código da interface estrutura	E19
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa adaptadora	Liga de alumínio