


conjunto de tampas VAVC-F12-SCC-40-TP

Código da peça: 8084032

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal DN	40
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Meio	Vapor Óleo hidráulico baseado em óleo mineral Gases inertes Óleo mineral Água Ar comprimido filtrado, grau de filtragem 200 µm Fluidos neutros
Observação sobre meio	Meios em forma de gás somente são permitidos com afluxo por meio de assento de válvula.
Temperatura do meio	-30 ... 200 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	846 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da proteção	Aço alta liga, inoxidável
Material da vedação do fuso	PTFE
Material da vedação do assento	PTFE, modificado