


conjunto de montagem paralelo EAMM-U-65-T42-67A-87

Código da peça: 8084498
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2026. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	65
Distância entre centros	87 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Relação de transmissão	1:1
Rotação máxima	3.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia	41,2 kgmm ²
Torque de acionamento sem carga	0,22 Nm
Torque transferível	3 Nm
Peso do produto	663 g
Código da interface do atuador	T42
Código da interface do motor in	67A
Observações sobre material	Conforme RoHS