


conjunto de montagem DARQ-K-Z-F10S22-F07S17-R13

Código da peça: 8085027

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|---|
| Com base na norma padrão | EN 15081 ISO 5211 |
| Tamanho da embalagem | 1 |
| Princípio construtivo | Duplo flat e quadrado externo Conjunto de montagem |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Peso do produto | 1.970 g |
| Conexão 1, função | Saída de acionamento |
| Conexão 1, tipo de construção | SW22 Modelo de furo 10 |
| Conexão 2, função | Saída de redução |
| Conexão 2, tipo de construção | SW17 Modelo de furo 07 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do acoplamento | Aço alta liga, inoxidável |
| Material do adaptador de montagem | Aço |
| Material do disco | Aço alta liga, inoxidável |
| Material dos parafusos | Aço alta liga, inoxidável |