

unidade de manipulação DHMZ-DGSL-8- -V1

Código da peça: 8087191

FESTO



Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

| Característica | Valor |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Curso de trabalho | 10 ... 80 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 10 mm |
| Posição de instalação | vertical |
| Modo de operação | de dupla ação |
| Princípio construtivo | Módulo linear pneumático |
| Detecção de posição | Para sensor de proximidade |
| Pressão de trabalho | 1,5 ... 8 bar |
| Velocidade máxima | 0,8 m/s |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subseqüentes) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 ... 45 °C |
| Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno | 40 N |
| Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço | 47 N |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |