


base de conexão VABS-P4-20S-G38

Código da peça: 8087328

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	25 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Características especiais	Resistente a oxigênio conforme DIN EN 1797
Princípio construtivo	Sentido de conexão lateral
Número máximo de posições de válvula	1
Pressão de trabalho	0 ... 6 bar
Meio operacional	Gases inertes Ar Oxigênio
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação tamanho máximo de partícula 10 µm
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-40 ... 80 °C
Temperatura do meio	5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso do produto	97 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Liga de alumínio forjado anodizado