


conjunto de montagem paralelo EAMM-U-87-T46-80PA-114

Código da peça: 8091537
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2023. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	87
Distância entre centros	114 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Relação de transmissão	1:1
Rotação máxima	3.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia	44,4 kgmm ²
Torque de acionamento sem carga	0,22 Nm
Torque transferível	3 Nm
Peso do produto	1.057 g
Código da interface do atuador	T46
Código da interface do motor in	80PA 80RA
Observações sobre material	Conforme RoHS