



# cabo de conexão

## NEBC-U7W10-KS-0.5-N-SB-U7G10

Código da peça: 8093270  
 Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2025. Produto alternativo no Support Portal.



### Ficha técnica

| Característica                                      | Valor                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Identificação do Cabo                               | Sem suporte para acessório de identificação    |
| Peso do produto                                     | 35 g                                           |
| Conexão elétrica 1, função                          | Lado dos dispositivos de campo                 |
| Conexão elétrica 1, design                          | angular                                        |
| Conexão elétrica 1, tipo de conexão                 | Conector                                       |
| Electrical connection 1, saída do cabo              | Em ângulo                                      |
| Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão           | USB 3.0, tipo B micro                          |
| Conexão elétrica 1, número de pinos/fios            | 10                                             |
| Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados             | 9                                              |
| Conexão elétrica 1, tipo de montagem                | 2x parafuso M2x0,4                             |
| Conexão elétrica 2, função                          | Lado do controlador                            |
| Conexão elétrica 2, design                          | angular                                        |
| Conexão elétrica 2, tipo de conexão                 | Soquete                                        |
| Conexão elétrica 2, saída do cabo                   | Reto                                           |
| Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão           | USB 3.0, tipo B micro                          |
| Conexão elétrica 2, número de pinos/fios            | 10                                             |
| Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados             | 9                                              |
| Conexão elétrica 2, tipo de montagem                | 2 buchas roscadas M2x0,4                       |
| Faixa de tensão operacional c.c.                    | 0 ... 30 V                                     |
| Faixa de tensão operacional c.a.                    | 0 ... 30 V                                     |
| Corrente a 40°C                                     | 1,4 A                                          |
| Resistência da tensão de impacto                    | 1 kV                                           |
| Blindagem                                           | sim                                            |
| Propriedades de transmissão                         | de acordo com a comunicação de sistema AP      |
| Comprimento do cabo                                 | 0,45 m                                         |
| Propriedades do cabo                                | Padrão                                         |
| Condições de teste do cabo                          | Condições de teste sob consulta                |
| Raio de curvatura, instalação de cabo fixa          | ≥ 62 mm                                        |
| Raio de curvatura, instalação de cabo móvel         | ≥ 62 mm                                        |
| Dímetro do cabo                                     | 6,2 mm                                         |
| Estrutura do cabo                                   | 2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28) |
| Seção transversal nominal do condutor               | 0,32 mm <sup>2</sup>                           |
| Classe de proteção                                  | IP20                                           |
| Observação sobre grau de proteção:                  | quando montado                                 |
| Temperatura ambiente                                | -10 ... 80 °C                                  |
| Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos | -10 ... 80 °C                                  |
| Temperatura de armazenamento                        | -10 ... 80 °C                                  |
| Conformidade LABS                                   | VDMA24364-Zona III                             |
| Observações sobre material                          | Conforme RoHS                                  |
| Grau de contaminação                                | 1                                              |
| Classe de resistência à corrosão KBK                | 0 – Sem resistência à corrosão                 |
| Material da blindagem de cabo                       | PVC                                            |
| Cor do revestimento do cabo                         | preto                                          |
| Material do corpo                                   | PVC                                            |
| Cor do corpo                                        | preto                                          |
| Material do isolamento                              | PVC                                            |