

cabo de conexão



NEBC-U7G10-EH-15-N-S-U5G9

Código da peça: 8093271

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2025. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Funções adicionais	Cabo híbrido
Identificação do Cabo	Sem suporte para acessório de identificação
Peso do produto	444 g
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Conector
Electrical connection 1, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	USB 3.0, tipo B micro
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	10
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	9
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	2x parafuso M2x0,4
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, design	angular
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Conector
Conexão elétrica 2, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	USB 3.0 tipo A
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	9
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	9
Conexão elétrica 2, tipo de montagem	inserido
Faixa de tensão operacional c.c.	4,75 ... 5,25 V
Tensão operacional nominal c.c.	5 V
Corrente a 40°C	0,9 A
Comprimento do cabo	15 m
Propriedades do cabo	Próprio para distribuição de comando
Raio de curvatura, instalação de cabo fixa	≥ 20 mm
Raio de curvatura, instalação de cabo móvel	≥ 10 mm
Diâmetro do cabo	3,1 mm
Tolerância do diâmetro do cabo	± 0,2 mm
Classe de proteção	IP20
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-40 ... 90 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	1
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Material da blindagem de cabo	PVC
Cor do revestimento do cabo	preto
Material do corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Cor do corpo	prata