


# conjunto de montagem paralelo EAMM-U-65-T42-60R-87

Código da peça: 8093364

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	65
Distância entre centros	87 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Relação de transmissão	1:1
Rotação máxima	3.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia	41,2 kgmm <sup>2</sup>
Torque de acionamento sem carga	0,22 Nm
Torque transferível	3 Nm
Peso do produto	602 g
Código da interface do atuador	T42
Código da interface do motor in	60R
Observações sobre material	Conforme RoHS