


# acessório para trilho DIN CAFM-X4-H

Código da peça: 8095158  
★ Linha de produtos básicos

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	29 mm
Altura	4,2 mm
Comprimento	169 mm
Design	Versão X4 para trilho de fixação
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-40 ... 85 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Peso do produto	38 g
Tipo de fixação	com trava
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa adaptadora	Aço alta liga, inoxidável