


# conector

## VABD-B14-P1-N18

Código da peça: 8099629

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão de trabalho	1,5 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:--:]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Temperatura do meio	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso do produto	26 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	1/8 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Liga de alumínio