


placa de controle DADG-FM-F9-VDE2

Código da peça: 8104802

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão de operação Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Pressão operacional	29 ... 116 psi
Pressão de operação nominal	0,6 MPa
Pressão nominal operacional	6 bar
Pressão de operação nominal (psi)	87 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Ponto de orvalho da pressão 10°C abaixo da temperatura ambiente ou do meio Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso do produto	1.340 g
Conexão pneumática	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	EPDM NBR
Material do pino roscado	Aço alta liga, inoxidável
Material da placa	Liga de alumínio forjado anodizado
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável